

Mitutoyo**Digitaler Messschieber mit AOS-System, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412632 150
GTIN	4946368667720
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.

- **Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.**
- **Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Kalibrierung	A1
Ziffernhöhe LCD-Display	9 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Betriebsdauer	20000 h
Schnabellänge	40 mm
Ablesung	0,01 mm

Messbereich	0 - 150 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Batteriefachdeckel Typ B	412239 B