

Mitutoyo**Digitaler Messschieber mit AOS-System mit rundem Tiefenmaß und Datenausgang, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 412671 150 |
| GTIN | 4946368667904 |
| Artikelklasse | 44A |

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.

- **Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.**
- **Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.**

Mit **Antriebsrolle**.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080 und Nr. 497100 mit Data-Taste.

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------|
| Norm | ISO 13385 |
| Betriebsdauer | 20000 h |
| Schnabellänge | 40 mm |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 9 mm |
| Tiefenmaß | Ø 1,9 |
| Kalibrierung | A1 |

| | |
|--|---|
| Antriebsrolle | ja |
| Tiefenmaß vorhanden | ja |
| Ablesung | 0,01 mm |
| Messbereich | 0 - 150 mm |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Messabweichung E MPE | ±0,02 mm |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren |
| Messtechnik | digital |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| alle Teile | gehärtet |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Universal-Messschieber |

Dienstleistungen

| | |
|--|------------|
| Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm | 021000 200 |
| DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm | 021010 200 |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357 | 081560 357 |
| Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498975 |
| Sender Typ S1 | 498966 S1 |
| Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498965 |
| Tastatur-Interface USB Typ D2 | 498963 D2 |

| | |
|---|-------------|
| Anschlusskabel Typ D2 | 497080 D2 |
| Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben | 412120 |
| Anschlusskabel Typ USB2 | 497080 USB2 |
| Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2 | 497100 USB2 |
| Anschlusskabel Typ D1 | 497080 D1 |
| Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2 | 497100 D2 |
| Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1 | 497100 D1 |
| Batteriefachdeckel Typ B | 412239 B |