

Garant**Scheibenfräser mit Gewinde Breite $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218540 80
GTIN	4045197849519
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Hinweis:

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP9** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SNHX
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	22,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Aufnahmegewinde M	M16
$\varnothing D_1\ h6$	17 mm
Gesamtlänge L_{ges}	35 mm

Schneiden-Ø D_c	80 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	5
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Breite a_p	4 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1102
Wendeplattenschrauben-Set	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219948
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP