

Garant**Scheibenfräser mit Gewinde Breite $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218544 50
GTIN	4045197850003
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Hinweis:

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Technische Beschreibung

Kragenlänge L_1	15 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
$\varnothing D_2$	29 mm
Aufnahmegewinde M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	14 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Breite a_p	6 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1203
Wendeplattenschrauben-Set	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219950
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP