

Garant**Fasenfräser 60°, Weldonschaft, Typ: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	216552 5
GTIN	4045197851734
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	70 mm
maximaler Anfas- $\varnothing D_{max}$	16 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
passende Wendeschneidplatte	260982 HB725-1
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Auskraglänge L_1	20 mm
Anzahl Schneiden Z	1
$\varnothing D$	5,4 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel vorwärts	60 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	219795 1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP