

**3M****Diamant-Abziehplatte im Lederetui, Schleifmittelkurzzeichen / Körnung µm:  
D46****Bestelldaten**

Bestellnummer	559150 D46
GTIN	4001895534041
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Gleichmäßig verteilter Diamantbelag**, verbunden durch eine Nickelschicht. **Nahezu unbegrenzte Lebensdauer!**

**Verwendung:**

**Zum Schärfen und Abziehen** von Werkzeugen für die Metall- und Holzbearbeitung. Geeignet für Stahl, HSS und Hartmetall. Für kleine oder spitze Werkzeuge die ungelochte Fläche verwenden.

**Nicht zum Feilen geeignet.**

**3M-Qualität, etwas geringere Diamantschichtstärke.** Zum gröberen Schärfen.

**Hinweis:**

**Nicht trocken, sondern mit Wasser bzw. Petroleum anwenden.**

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	mittel / grob
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Länge	100 mm
Breite	25 mm
Höhe	7 mm
Verpackung	Lederetui

Produktart

Abziehplatte

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		