



Oberflächen-Vergleichsplatten, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	498861 1
GTIN	2050001052360
Artikelklasse	49K

Beschreibung

Ausführung:

Die Vergleichsplatten enthalten die Oberflächenzustände der gängigsten Bearbeitungsarten aus der spanabhebenden Fertigung. Verschleißfest und nichtrostend.

Verwendung:

Zur Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel).

Bearbeitungsverfahren: Allgemein

ISO Rauheitsklassen: N2 – N10

Vergleichsbereich Ra: 0,05 – 12,5 µm

Maße Platten: 120×90 mm

Anzahl Vergleichsmuster: 27

Technische Beschreibung

ISO Rauheitsklassen	N2 – N10
Bearbeitungsverfahren	Allgemein
Maße Platten	120×90 mm
Anzahl Vergleichsmuster	27
Vergleichsbereich Ra	0,05 – 12,5 µm
Produktart	Oberflächennormal

Dienstleistungen

Signierunglaserbeschriftet Typ

018940