



Schruppschleifscheibe PREMIUM***, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 230X7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560300 230X7
GTIN	9003170054225
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp für die Bearbeitung von **CrNi-Stählen. Beste Abschleifleistung auch auf Stahl.**

Spezifikation: A30R-BFX.

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schrumpfschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleifleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Formen: Schrumpfschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- **Schleifwinkel 20° bis 30°**
- **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Scheibenbreite	7 mm
Scheiben-Ø	230 mm

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		