



Schruppschleifscheibe „2 in 1“, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 125X6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560500 125X6
GTIN	4045197443045
Artikelklasse	52M

Beschreibung

Ausführung:

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleifleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
 - **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
 - **Schleifwinkel 20° bis 30°**
 - **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**
- Schruppschleifscheibe für **Stahl und INOX** mit **langer Standzeit** und hoher Abschleifleistung.
Spezifikation: A30Q-BF.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	6 mm
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm

Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30Q-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		