



Muldenkipper RAL 7016 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 250l



Bestelldaten

Bestellnummer	919923 250
GTIN	4017976247014
Artikelklasse	96D

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.

Muldenrand oben zweimal umgekantet.

Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Igeltext:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Höhe	780 mm
------	--------

Rad-Ø	200 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen	780 mm
Kastenmaß Höhe	413 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	72 mm
Breite	713 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite	194 mm
Kastenmaß Länge	1200 mm
Muldenvolumen	250 l
Tragfähigkeit	750 kg
Kastenmaß Breite	652 mm
Länge	1359 mm
Gewicht	70 kg
Einfahrtaschen-Abstand B	203 mm
Produktart	Kippbehälter