



Muldenkipper RAL 7016 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 600l



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 919923 600 |
| GTIN | 4017976247038 |
| Artikelklasse | 96D |

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.

Muldenrand oben zweimal umgekantet.

Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Igeltext:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 95 kg |
|---------|-------|

| | |
|------------------------------|--------------|
| Tragfähigkeit | 750 kg |
| Rad-Ø | 200 mm |
| Einfahrt-Innenmaß Höhe | 72 mm |
| Höhe | 1099 mm |
| Kastenmaß Länge | 1321 mm |
| Muldenvolumen | 600 l |
| Kastenmaß Höhe | 735 mm |
| Länge | 1458 mm |
| Einfahrt-Innenmaß Breite | 194 mm |
| Schüttkanten Höhe mit Rollen | 843 mm |
| Einfahrtaschen-Abstand B | 327 mm |
| Kastenmaß Breite | 794 mm |
| Breite | 855 mm |
| Produktart | Kippbehälter |