

HOLEX
Schruppschleifscheibe „2 in 1“, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 178X8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	560500 178X8
GTIN	4045197157430
Artikelklasse	52M

Beschreibung
Ausführung:

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleißleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
 - **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
 - **Schleifwinkel 20° bis 30°**
 - **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**
- Schruppschleifscheibe für **Stahl und INOX** mit **langer Standzeit** und hoher Abschleißleistung.
Spezifikation: A30Q-BF.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Scheibenbreite	8 mm
Scheiben-Ø	178 mm

Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30Q-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		