



Schruppschleifscheibe PREMIUM***, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 178X7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560405 178X7
GTIN	9003175760503
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp für die Bearbeitung von **NE-Metallen wie Alu, Messing, Bronze etc.**

Spezifikation: A36L-BFX.

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleifleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- **Schleifwinkel 20° bis 30°**
- **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	7 mm
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	178 mm

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Aluminium
optimiert für Werkstoff	Nichteisen- und Buntmetalle
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		