

**Garant**
**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS1225**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	540200 AS1225
GTIN	4045197154903
Artikelklasse	51D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.**

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Zylinder mit Stirnverzahnung

Kopf-Ø: 12 mm

 Kopflänge L<sub>1</sub>: 25 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Form	AS1225
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Gesamtlänge	65 mm
Formbeschreibung	Zylinder mit Stirnverzahnung
Kopflänge L <sub>1</sub>	25 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	12 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift