

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: D1210

Bestelldaten

Bestellnummer	540200 D1210
GTIN	4045197155009
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Kugel** (KUD).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Kugel

Kopf-Ø: 12 mm

Kopflänge L₁: 10 mm

Gesamtlänge: 51 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	10 mm
Formbeschreibung	Kugel
Gesamtlänge	51 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Form	D1210

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	12 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift