

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS1625

Bestelldaten

Bestellnummer	540200 AS1625
GTIN	4045197154910
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.**

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Zylinder mit Stirnverzahnung

Kopf-Ø: 16 mm

 Kopflänge L₁: 25 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Zylinder mit Stirnverzahnung
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Form	AS1625
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopflänge L ₁	25 mm
Gesamtlänge	65 mm

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	16 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift