

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: M1225

Bestelldaten

Bestellnummer	540200 M1225
GTIN	4045197155122
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Spitzkegel** (SKM).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Spitzkegel

Kopf-Ø: 12 mm

 Kopflänge L₁: 25 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	25 mm
Formbeschreibung	Spitzkegel
Form	M1225
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Gesamtlänge	65 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z7

Zahnungsart	kreuzverzahnt
Kopf-Ø	12 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift