

**Garant**
**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: A1020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	540200 A1020
GTIN	4045197154842
Artikelklasse	51D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder (ZYA), ohne Stirnverzahnung.**

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Zylinder ohne Stirnverzahnung

Kopf-Ø: 10 mm

 Kopflänge L<sub>1</sub>: 20 mm

Gesamtlänge: 60 mm

Schaft-Ø: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Form	A1020
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Formbeschreibung	Zylinder ohne Stirnverzahnung
Gesamtlänge	60 mm

Zahnungsart	kreuzverzahnt
Kopf-Ø	10 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift