

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: L1230

Bestelldaten

Bestellnummer	540200 L1230
GTIN	4045197155153
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundkegel (KEL)**.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Rundkegel

Kopf-Ø: 12 mm

 Kopflänge L₁: 30 mm

Gesamtlänge: 70 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Form	L1230
Kopflänge L ₁	30 mm
Formbeschreibung	Rundkegel
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopf-Ø	12 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Gesamtlänge	70 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift