

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: G1630

Bestelldaten

Bestellnummer	540200 G1630
GTIN	4045197155078
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Spitzbogen** (SPG).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Spitzbogen

Kopf-Ø: 16 mm

 Kopflänge L₁: 30 mm

Gesamtlänge: 70 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	16 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopflänge L ₁	30 mm
Form	G1630
Formbeschreibung	Spitzbogen

Gesamtlänge	70 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift