

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS0616

Bestelldaten

Bestellnummer	540200 AS0616
GTIN	4045197154873
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.**

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Zylinder mit Stirnverzahnung

Kopf-Ø: 6 mm

 Kopflänge L₁: 16 mm

Gesamtlänge: 50 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	6 mm
Formbeschreibung	Zylinder mit Stirnverzahnung
Kopflänge L ₁	16 mm
Form	AS0616
Gesamtlänge	50 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift