

Grenzlehrdorn A-ZC 6-13, Nennmaß-Ø: 8mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484020 8 |
| GTIN | 4045197211293 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.

Grenzlehrdorne für ISO-**Toleranzfeldlagen A – ZC** in den **Grundtoleranzgraden 6 – 13**.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**
- **Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.**
- **Lehren mit Zwischenmaßen und alle Ø mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.**
- **Gewünschte Toleranzklasse angeben. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (A–ZC) und Grundtoleranzgrad (6–13) angeben, z. B. Nr. 484020 10F10.**

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|----|
| Toleranzfeld | A |
| Toleranzfeld | B |
| Toleranzfeld | C |
| Toleranzfeld | CD |
| Toleranzfeld | D |
| Toleranzfeld | E |
| Toleranzfeld | EF |

| | |
|--------------|-------------------|
| Toleranzfeld | F |
| Toleranzfeld | FG |
| Toleranzfeld | G |
| Toleranzfeld | H |
| Toleranzfeld | J |
| Toleranzfeld | JS |
| Toleranzfeld | K |
| Toleranzfeld | M |
| Toleranzfeld | N |
| Toleranzfeld | P |
| Toleranzfeld | R |
| Toleranzfeld | S |
| Toleranzfeld | T |
| Toleranzfeld | U |
| Toleranzfeld | V |
| Toleranzfeld | X |
| Toleranzfeld | Y |
| Toleranzfeld | Z |
| Toleranzfeld | ZA |
| Toleranzfeld | ZB |
| Toleranzfeld | ZC |
| Norm | DIN 2245-1 |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norm | DIN 7164 |
| Qualität | 7 |
| Qualität | 12 |
| Qualität | 10 |
| Qualität | 6 |
| Qualität | 8 |

| | |
|--------------|----------------|
| Qualität | 13 |
| Qualität | 9 |
| Qualität | 11 |
| Nennmaß | 8 mm |
| Lehrenart | Gutlehre |
| Lehrenart | Ausschusslehre |
| Kalibrierung | L6 |
| Produktart | Grenzlehrdorn |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm | 028300 20 |