

**Garant****Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: D1009****Bestelldaten**

Bestellnummer	540200 D1009
GTIN	4045197154996
Artikelklasse	51D

**Beschreibung****Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Kugel** (KUD).

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Kugel

Kopf-Ø: 10 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 9 mm

Gesamtlänge: 49 mm

Schaft-Ø: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Form	D1009
Kopflänge L <sub>1</sub>	9 mm
Gesamtlänge	49 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Kopf-Ø	10 mm

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Formbeschreibung	Kugel
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift