

Garant**CBN-Schleifstifte galvanisch B126, CBN, Kopf-Ø: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	552550 4
GTIN	4045197157089
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit **CBN-Belegung**. Sehr schnittfreudig und höchste Standzeit durch **galvanische Nickelbindung**.

Verwendung:

Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder Innenrund- und CNC-Schleifmaschinen zum **Feinschleifen** von Bohrungen, Radien, Konturen sowie **Entgraten und Anfasen**.

Für **alle gehärteten, vergüteten und hochlegierten Stähle**.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: CBN trocken 15-25 m/s, CBN nass 20-40 m/s.

Hinweis:

Diamant-Abziehplatten finden Sie ab Nr. 559000; Diamant-Feilen ab Nr. 529150.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	4 mm
Formbeschreibung	Zylinder
Gesamtlänge	50 mm
Schaft-Ø	3 mm

Kopflänge	5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	CBN
Produktart	Schleifstift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	20-30 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	20-30 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	20-30 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	20-30 m/s	H
INOX	geeignet	20-30 m/s	
Ti	geeignet	20-30 m/s	
GG(G)	geeignet	20-30 m/s	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		