

**Garant****Schleifkappenträger, Kopf-Ø, Kopflänge, Form: 0713G****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553100 0713G  |
| GTIN          | 4045197330475 |
| Artikelklasse | 51E           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

**Geschlitzter, elastischer Gummikörper** mit Stahlschaft.

**Verwendung:**

Vorwiegend im Werkzeugbau für Finish-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

**Passend für:**

Schleifkappen Nr. 553035 – 553328.

**Technische Beschreibung**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kopf-Ø            | 7 mm                    |
| maximale Drehzahl | 65000 min <sup>-1</sup> |
| Schaft-Ø          | 3 mm                    |
| Kopflänge         | 13 mm                   |
| Produktart        | Schleifkappenträger     |