

Garant**Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslich monokristallin, Körnung
Diamantschleifpaste: 15µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	552330 15
GTIN	4045197283856
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Silikonfreie Diamantpaste in praktischer Dosierspritze.

Hochkonzentriertes Naturdiamantkorn in 5g Spritze zur Erzielung gleichmäßiger Rautiefen auf der Werkstückoberfläche.

Verwendung:

Die in jedem Verhältnis **mit Alkohol oder Wasser mischbare Bindung** sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Leichte, umweltschonende und rückstandsfreie Reinigung von Werkzeug und Werkstück mit Wasser.

Für Polierarbeiten an **gehärtetem Stahl, Hartmetall, Keramiken und Verbundwerkstoffen.**

Technische Beschreibung

Körnung Diamantschleifpaste	15 µm
Farbcode	dunkelblau
Feinheitsgrad	mittel
Inhalt	5 g
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Schleifpaste

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	1-3 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Hartmetall (HM)	geeignet	1-3 m/s	
INOX	geeignet	1-3 m/s	
Ti	geeignet	1-3 m/s	
Kunststoff, GFK	geeignet	1-3 m/s	
Stein	geeignet	1-3 m/s	
trocken	geeignet		

Zubehör

Verdünner für Diamantschleifpasten Inhalt 125 ml

552400 125