

## Grenzlehrdorn A-ZC 6-13, Nennmaß-Ø: 26mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484020 26     |
| GTIN          | 4045197211477 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.

Grenzlehrdorne für ISO-**Toleranzfeldlagen A – ZC** in den **Grundtoleranzgraden 6 – 13**.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**
- **Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.**
- **Lehren mit Zwischenmaßen und alle Ø mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.**
- **Gewünschte Toleranzklasse angeben. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (A–ZC) und Grundtoleranzgrad (6–13) angeben, z. B. Nr. 484020 10F10.**

### Technische Beschreibung

|              |    |
|--------------|----|
| Toleranzfeld | A  |
| Toleranzfeld | B  |
| Toleranzfeld | C  |
| Toleranzfeld | CD |
| Toleranzfeld | D  |
| Toleranzfeld | E  |
| Toleranzfeld | EF |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Toleranzfeld | F                 |
| Toleranzfeld | FG                |
| Toleranzfeld | G                 |
| Toleranzfeld | H                 |
| Toleranzfeld | J                 |
| Toleranzfeld | JS                |
| Toleranzfeld | K                 |
| Toleranzfeld | M                 |
| Toleranzfeld | N                 |
| Toleranzfeld | P                 |
| Toleranzfeld | R                 |
| Toleranzfeld | S                 |
| Toleranzfeld | T                 |
| Toleranzfeld | U                 |
| Toleranzfeld | V                 |
| Toleranzfeld | X                 |
| Toleranzfeld | Y                 |
| Toleranzfeld | Z                 |
| Toleranzfeld | ZA                |
| Toleranzfeld | ZB                |
| Toleranzfeld | ZC                |
| Norm         | DIN 2245-1        |
| Norm         | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norm         | DIN 7164          |
| Qualität     | 10                |
| Qualität     | 6                 |
| Qualität     | 12                |
| Qualität     | 13                |
| Qualität     | 11                |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Qualität     | 7              |
| Qualität     | 8              |
| Qualität     | 9              |
| Nennmaß      | 26 mm          |
| Lehrenart    | Gutlehre       |
| Lehrenart    | Ausschusslehre |
| Kalibrierung | L6             |
| Produktart   | Grenzlehrdorn  |

### Dienstleistungen

|  |           |
|--|-----------|
| DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm      | 028300 60 |