



Kleintrennscheibe PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563050 75
GTIN	9003172992709
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Extra schmale **Kleintrennscheibe** zum Einsatz auf **Druckluft- oder Elektro-Geradschleifern**, ideal für beengte Stellen. Verwendung mit Spanndorn Nr. 563070.

Schnittfreundige Ausführung für schnelles, gratarmes Trennen.

Ausführung Werbetext:

Extra schmale **Kleintrennscheibe** zum Einsatz auf **Druckluft- oder Elektro-Geradschleifern**, ideal für beengte Stellen.

Spezifikation:

A60R-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
maximale Drehzahl	20300 min ⁻¹
Scheibenbreite	1 mm

Bohrungs-Ø	10 mm
Spezifikation	A60R-BFXA
Scheiben-Ø	75 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
Antriebsmaschine	Geradschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spanndorn für Kleintrennscheiben passend für Bohrungs-
Ø 10 mm

563070 10