



## Schruppschleifscheibe Basic\* „2 in 1“, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 115X6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	560600 115X6
GTIN	9009012228588
Artikelklasse	53T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Universelle Schruppschleifscheiben für Flächen- und Kantenschliff auf **INOX und Stahl**.

**Spezifikation: A30Q-BF.**

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	6 mm
maximale Drehzahl	13300 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad

optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		