



Schruppschleifscheibe Basic* „2 in 1“, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 125X6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560600 125X6
GTIN	9003172228600
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Schrumpfschleifscheiben für Flächen- und Kantenschliff auf **INOX und Stahl**.

Spezifikation: A30Q-BF.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	6 mm
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad

optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		