



Trennscheibe PREMIUM***, Scheiben-Ø: 178mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563300 178
GTIN	9003170359467
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp mit hoher Seitenstabilität und Standzeit zum Trennen von **CrNi-Stählen**; beste Leistung auch bei Stahl.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A30R-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	2,5 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm

maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Spezifikation	A30R-BFXA
Scheiben-Ø	178 mm
für Materialstärken	7,5 - 12,5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spannflansch-Paar Flansch-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------