



## Trennscheibe PREMIUM\*\*\*, Scheiben-Ø: 230mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	563250 230
GTIN	9003176370701
Artikelklasse	53T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Harte Hochleistungs-Trennscheibe speziell für Stahl-Bleche, -Profile und -Rohre mit höchster Standzeit.

Nicht für INOX geeignet (Fe-, S- und Cl-Anteil > 0,1agv%).

#### Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ .

#### Spezifikation:

**A30S-BFXA.**

#### Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

### Technische Beschreibung

Form	41
Scheibenbreite	2,5 mm
maximale Drehzahl	6600 min <sup>-1</sup>

Formbeschreibung	gerade
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A30S-BFXA
Scheiben-Ø	230 mm
für Materialstärken	7,5 - 12,5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Spannflansch-Paar Flansch-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------