

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T308 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 2,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 2,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Sorte	HB7020

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen