

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCMT 160402 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Hauptanwendung	P

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen