

Garant
Frässtift Z5 – fein, HM, Typ: M0618

Bestelldaten

Bestellnummer	540400 M0618
GTIN	4045197155481
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Spitzkegel** (SKM).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	50 mm
Form	M0618
Kopf-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z5
Zahnungsfeinheitsgrad	fein
Formbeschreibung	Spitzkegel
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	18 mm
Serie	Zahnung Z5
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		