



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	260093 CA515
GTIN	4960664753208
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 060202 Wiper CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P

Sorte	CA515
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen