



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260094 CA515
GTIN	4960664753215
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CCMT 060204 Wiper CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	WP
Sorte	CA515
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen