



**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Wiper,  
Sorte: PV720**



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260100 PV720  |
| GTIN          | 4960664753734 |
| Artikelklasse | 25E           |

### Technische Beschreibung

|   |                  |
|---|------------------|
| Eckenradius                                 | 0,8 mm           |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 2,5 mm     |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 60 - 270 m/min   |
| Sorte                                       | PV720            |
| Spanbrecher                                 | WP               |
| Vorschub $f$                                | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Hauptanwendung                              | P                |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich   |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten       |
| Schneidstoff                                | Cermet           |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 09T308      |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2                             |
| Toleranz                 | M                             |
| Produktart               | Wendeschneidplatte zum Drehen |