



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T308 Wiper CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	WP
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Sorte	CA510
Eckenradius	0,8 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen