



## Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 11T301, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL025



### Bestelldaten

Bestellnummer	260384 PDL025
GTIN	
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

#### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,1 mm
Spanbrecher	MFP-SK
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Sorte	PDL025
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub $f$	0,03 - 0,15 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T301
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen