

**Garant****Frässtift Z FINE – sehr fein, HM, Typ: F1020****Bestelldaten**

Bestellnummer	540440 F1020
GTIN	4045197679956
Artikelklasse	51D

**Beschreibung****Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundbogen** (RBF).

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	60 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z FINE
Formbeschreibung	Rundbogen
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr fein
Form	F1020
Kopf-Ø	10 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	20 mm
Serie	Zahnung Z FINE
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		