



DCMX 11T304 Wiper, Sorte: PR1425



Bestelldaten

Bestellnummer	260388 PR1425
GTIN	4960664753550
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMX 11T304 Wiper PR1425 Sorte: PR1425

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1,2 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 150 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,12 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 150 m/min
Sorte	PR1425
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	WP

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMX 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen