

Garant**Frässtift Z1 – grob, HM, Typ: AS1225****Bestelldaten**

Bestellnummer	540600 AS1225
GTIN	4045197155764
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.**

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	12 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Form	AS1225
Formbeschreibung	Zylinder mit Stirnverzahnung
Zahnung Kurzzeichen	Z1
Gesamtlänge	65 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Serie	Zahnung Z1
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Holz	bedingt geeignet		