

Garant**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: C0616****Bestelldaten**

Bestellnummer	540350 C0616
GTIN	4045197222404
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Schaftlänge 200 mm (ablängbar).

Schaft-Ø 6 mm. **Form C Walzenrund** (WRC).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Maschine erst einschalten, wenn der Frässtift in das Werkstück eingetaucht ist.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Walzenrund

Kopf-Ø: 6 mm

Kopflänge: 16 mm

Gesamtlänge: 216 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopf-Ø	6 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Form	Walzenrund
Gesamtlänge	216 mm

Formbeschreibung	Walzenrund
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	16 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		