

Garant
Frässtift Z FINE – sehr fein, HM, Typ: A1225

Bestelldaten

Bestellnummer	540440 A1225
GTIN	4045197679871
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder (ZYA), ohne Stirnverzahnung.**

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	sehr fein
Form	A1225
Kopf-Ø	12 mm
Formbeschreibung	Zylinder ohne Stirnverzahnung
Gesamtlänge	65 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z FINE
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Serie	Zahnung Z FINE
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		