

**Garant****Fräsplatte ohne Profil, HB7720, Fräsbreite A: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217256 2
GTIN	4045197854742
Artikelklasse	21C

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	17,7 mm
Radius R	0,1 mm
Fräsbreite A	2 mm
maximale Schnitttiefe $S_{max}$	3,5 mm
Sorte	HB7720
Typ	P16
Anzahl Schneiden Z	6
Produktart	Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

**Anwenderdaten**

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
--	---------	-------	----------

Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	45 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	35 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		