



Windeisen, verstellbar, Typ: 0



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 148400 0 |
| GTIN | 4045197854872 |
| Artikelklasse | 12L |

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung:

Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 2 - 5 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M1 – M8

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Gesamtlänge: 125 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Spannweite □ | 2 - 5 mm |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| für Handreibahlen-Ø DIN 206 | 2,5 - 6,5 mm |
| für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 – M8 |
| Norm | DIN 1814 |
| Material | |
| Produktart | |