



Windeisen, verstellbar, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	148400 2
GTIN	4045197854964
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung:

Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 4 - 8,5 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M4,5 – M12

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Gesamtlänge: 265 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	265 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M4,5 – M12
für Handreibahlen-Ø DIN 206	5 - 10 mm
Spannweite □	4 - 8,5 mm
Norm	DIN 1814
Material	
Produktart	