

Grenzlehrdorn Gutchrom H7, Nennmaß-Ø: 12mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484040 12 |
| GTIN | 2050001675019 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

Gutseite mit Hartchrom-Messflächen. Dadurch ca. 8fach höhere Standzeit.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|----------------|
| Toleranzfeld | H |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7164 |
| Qualität | 7 |
| Nennmaß | 12 mm |
| Lehrenart | Gutlehre |
| Lehrenart | Ausschusslehre |
| Kalibrierung | L6 |
| Produktart | Grenzlehrdorn |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm | 028300 20 |