



## Windeisen, verstellbar, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	148400 3
GTIN	4045197854988
Artikelklasse	12L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung:

Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 4,9 - 12 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M5 – M20

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Gesamtlänge: 370 mm

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	370 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M5 – M20
Spannweite □	4,9 - 12 mm
Norm	DIN 1814
Material	
Produktart	